

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 32/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250018 32/16
GTIN	4045197649973
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	32 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Svirtis	259015 12
Plokštelės dydis	16 mm
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Svirties varžtas	259018 11
Spyruoklių rinkinys	259044 6
Atraminė plokštelė	259031 35
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 3232P16
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1606..
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirtis Tipas 12	259015 12
Svirties varžtas Tipas 11	259018 11
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6	259044 6
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259047 4
Atraminė plokštelė Tipas 35	259031 35