

**Garant****Tekinimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250017 25/12
GTIN	4045197649904
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Atraminė plokštelė	259031 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Koto dydis	25 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	33 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259035 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Varžtas atraminei plokštei	259025 10
Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 2525M12
Plokštelės dydis	12 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila

Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Varžtas atraminei plokštei Tipas 10	259025 10
Spaustukas Tipas 2	259035 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500