

Garant

Eco-QuickTurn tekinimo laikiklis DCLNR 95°, keičiamoms plokštelėms CN., dešininis



Užsakymo data

Užsakymo numeris	250010 20/12
GTIN	4045197648334
Produktų klasė	21U

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui.

Išmėginkite GARANT Eco ir be įrankių keičiamų pjovimo plokštelių privalumus viename derinyje.

Mygtuko paspaudimu atlaisvinkite fiksatorių – pakeiskite plokštelę – prispauskite spaustuką.

Taip mažiau sugaišite laiko pasiruošimui.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Eco sistemos laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba < papildomą 125 mm ilgio kotą Nr. 317900.

Techninis aprašymas

Varžtas atraminei plokštei	259025 1
Spaustukas	259038 7
Plokštelės dydis	12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm

Atraminė plokštelė	259031 11
Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 2025X12
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Koto dydis	20 mm
Bendras ilgis L	91 mm
Serija	Eco
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 1	259025 1
Spaustukas Tipas 11	259038 11
Spaustukas Tipas 7	259038 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15