

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 32/19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250018 32/19
GTIN	4045197649980
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 5
Plokštelės dydis	19 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1906..
Galvutės ilgis L ₁	40 mm
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 3232P19
Atraminė plokštelė	259031 36
Svirties varžtas	259018 13
Spyruoklių rinkinys	259044 7
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Svirtis	259015 13
Koto dydis	32 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirties varžtas Tipas 13	259018 13
Svirtis Tipas 13	259015 13
Atraminė plokštelė Tipas 36	259031 36
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 7	259044 7