

**VNGA 160404, PT600M, Pritaikymo sritis: HART****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	255856 HART
GTIN	4960664546657
Produktų klasė	25F

Aprašymas**Modelis:**

MEGACOAT dengtos keraminės keičiamos plokštelės.

Kietlydinys: PT600M

Nuožula: S02025

Pjūvio gylis a_p : 0,1 - 0,9 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,1 - 0,9 mm
Pastūma f	0,1 - 0,25 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 200 m/min
Pritaikymo sritys	KIETAS
Nuožula	S02025

Kampo spindulys	0,4 mm
Kietlydinys	PT600M
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	Keramika
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VNGA 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto pavadinimo požymis	PT600M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui