

Garant
eco tekimo plokštelių laikiklis, trumpas, kairinis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250013 25/12
GTIN	4045197649829
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tiksliai purkštukus, todėl terminė apkrova tiksliai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimui laikui ir saugesniam darbo procesui.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

ISO kodų laikiklis: PCLNR/L 2525X12

tinkamos keičiamosios plokštelės: CN..1204..

Darbinės dalies ilgis L₄: 32 mm

Galvutės ilgis L₁: 34 mm

Bendras ilgis L: 105,5 mm

Atraminė plokštelė: 259031 11

Techninis aprašymas

Spyruoklė	259046 1
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
ISO kodų laikiklis	PCLNR/L 2525X12
Svirtis	259015 3

Atraminė plokštelė	259031 11
Plokštelės dydis	12 mm
Galvutės ilgis L ₁	34 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	CN..1204..
Svirties varžtas	259018 2
Koto dydis	25 mm
Bendras ilgis L	105,5 mm
Paskirtis	kairinis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Svirtis Tipas 3	259015 3
Atraminė plokštelė Tipas 11	259031 11
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Spyruoklė Tipas 1	259046 1