



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Easy, Tipas: 30



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082003 30
GTIN	4250004100725
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, prikepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Galingi ir individualūs - tokie yra Elmasonic Easy serijos ultragarsiniai valymo prietaisai.

- **2 ultragarso režimai.**
- **Temperatūrą galima reguliuoti kas 5° C.**
- **Elektroninis jungiklis ir LED ekranas visoms darbo operacijoms.**
- **Girdimas ir vizualus grįžtamasis ryšys apie veikimo būseną.**
- **Nerūdijančio plieno vonia.**

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

Pastaba:

Ultragarsinio valymo priemonės ir antikorozinės priemonės galima rasti Nr. 088015 – Nr. 088019.

Techninis aprašymas

Plautuvės ilgis	475 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Rekomenduojamas darbinis tūris	22 l
Prietaiso plotis	375 mm
Apimtis	27,5 l
Šiluminė galia	1200 W
IP apsaugos klasė	IP 20
Prietaiso ilgis	575 mm
Įstatomo krepšio plotis	255 mm
Svoris	11 kg
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Plautuvės aukštis	195 mm
Įstatomo krepšio ilgis	450 mm
Plautuvės plotis	270 mm
Naudojama galia	300 W
Prietaiso aukštis	330 mm
Gamintojo pavadinimas	Elmasonic Easy 30L
Produkto rūšis	Ultragarsinis valymo prietaisas