



Džiovinimo įrenginys, Tipas: 30



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082005 30
GTIN	4250004103740
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

„Elma Dry“ džiovinimo prietaisas skirta naudoti gamyboje, dirbtuvėse ir paslaugų sektoriuje. Po valymo ultragarso vonioje išvalytos detalės Elma pirkinių krepšyje pirmiausia nuplaunamos Elma Sink (Nr. 082004), o tada paprastai ir patogiai išdžiovinamos Elma Dry. **Įrengus šalto ir šilto oro pūstuvus (70 °C)**, galima švelniai išdžiovinti net jautrias detales. Naudojant šalto oro režimą dalys taip pat gali būti greitai atvėsintos. Dangtelyje yra ventiliacijos plyšiai, kurios sukuria maksimalią oro turbulenciją ir išstumia drėgną orą į išorę. Tuo pačiu dangtis sumažina energijos suvartojimą. **Dulkių filtras** apatinėje pagrindo dalyje yra keičiamas ir apsaugo nuo pakartotinio nuvalytų dalių užteršimo patalpų ore esančiomis dulkėmis (filtro smulkumas 33ppi). Dėl apsauginio išsijungimo pasiekus ribinę temperatūrą „Elma Dry“ prietaisai yra **labai saugūs naudotojui ir švelnūs medžiagoms**.

Tinka:

Įdedamas krepšys Nr. 082101: dyd. 30

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio. 1x „Elma Dry“ 300; 1x dangtelis; 1x maitinimo kabelis su IEC jungtimi (2 m ilgio); 1x naudojimo instrukcija.

Pastaba:

Tinkamus įstatomus krepšius rasite Nr. 082101.

Techninis aprašymas

Plautuvės plotis	270 mm
------------------	--------

Prietaiso ilgis	568 mm
Ijungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Prietaiso aukštis	322 mm
Naudojama galia	1140 W
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Plautuvės ilgis	475 mm
Gamintojo pavadinimas	Elma Dry 300
Svoris	10,2 kg
Plautuvės aukštis	195 mm
Apimtis	30 l
Šiluminė galia	1100 W
Prietaiso plotis	347 mm
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Įstatomo krepšio ilgis	475 mm
Oro srautas	320 m ³ /h
Įkaitinimo laikas	~ 15 min
Maksimali temperatūra	70 °C
maksimali apkrova	12 kg
Produkto rūšis	Valymo prietaisas