

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250019 16/09
GTIN	4045197654328
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Svirties varžtas	259018 6
Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Atraminė plokštelė	259031 27
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 1616H09
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Koto dydis	16 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 5
Svirtis	259015 9
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 09T3..
Bendras ilgis L	100 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 5	259044 5
Svirtis Tipas 9	259015 9
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Atraminė plokštelė Tipas 27	259031 27
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3