

Garant**Eco-QuickTurn tekimo laikiklis DCLNL 95°, keičiamoms plokštelėms CN., kairinis****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250011 20/12
GTIN	4045197648358
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslūs purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui.

Išmėginkite GARANT Eco ir be įrankių keičiamų pjovimo plokštelių privalumus viename derinyje.

Mygtuko paspaudimu atlaisvinkite fiksatorių – pakeiskite plokštelę – prispauskite spaustuką.

Taip mažiau sugaišite laiko pasiruošimui.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT Eco sistemos laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba < papildomą 125 mm ilgio kotą Nr. 317900.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Darbinės dalies ilgis L_4	32 mm
Koto dydis	20 mm
Galvutės ilgis L_1	32 mm

Varžtas atraminei plokštei	259025 1
Plokštelės dydis	12 mm
Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 2025X12
Atraminė plokštelė	259031 11
Spaustukas	259038 7
Bendras ilgis L	91 mm
Serija	Eco
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/250011-20/12>