

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250019 25/09
GTIN	4045197654335
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	33 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 3
Koto dydis	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 09T3..
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 2525M09
Spyruoklių rinkinys	259044 5
Atraminė plokštelė	259031 27
Svirties varžtas	259018 6
Plokštelės dydis	9 mm
Svirtis	259015 9
Darbinės dalies ilgis L_4	32 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 3	259047 3
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 5	259044 5
Svirties varžtas Tipas 6	259018 6
Atraminė plokštelė Tipas 27	259031 27
Svirtis Tipas 9	259015 9