

## Garant

### GARANT Master Steel našūs kietlydininiai grąžtai DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 16,06-Xmm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris	122761 16,06-X
GTIN	4067263140443
Produktų klasė	11E

#### Aprašymas

##### Modelis:

**Tvirta grąžto konstrukcija ir specialus užgalandimas**, kad būtų galima išgauti optimalią drožlių formą ir saugų laužimą tuo pat metu didinant pastūmas. Patobulinta forma, išgaubta pjovimo briauna ir užgaląsta grąžto viršūnė papildomam pagrindinės pjovimo briaunos stabilumui. Patobulinta drožlių griovelio forma ir patentuota viršūnės forma, skirta saugiam drožlių pašalinimui apdirbant plieną ir ketų. Naujausios kartos kokybiška danga.

##### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Formą HB: užsakyti su Nr. 122762.

Formą HE: užsakyti Nr. 122761 + 129100HE.

#### Techninis aprašymas

rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$	69 mm
Bendras ilgis L	143 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	93 mm
Koto Ø $D_s$	18 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ø ribos	16,06 - 18,05 mm
Serija	Master Steel
Danga	TiAlN

Ašmenys	VHM
Modelis	6xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pjovimo technika	HPC
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	170 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	155 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	145 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	130 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	110 m/min	P
Plienas <55 HRC	tinka	60 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	55 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	45 m/min	M
Ketus	tinka	130 m/min	K
GGG	tinka	90 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	tinka		