

**Garant**
**eco tekimo plokštelių laikiklis, trumpas, dešinysis, Koto / plokštelių dydžiai: 16/12 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250012 16/12
GTIN	4045197648372
Produktų klasė	21U

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui.

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

ISO kodų laikiklis: PCLNR/L 1620X12

tinkamos keičiamosios plokštelės: CN..1204..

Darbinės dalies ilgis L<sub>4</sub>: 25 mm

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 34 mm

Bendras ilgis L: 81 mm

Atraminė plokštelė: 259031 11

**Techninis aprašymas**

tinkamos keičiamosios plokštelės	CN..1204..
Plokštelės dydis	12 mm
Koto dydis	16 mm
ISO kodų laikiklis	PCLNR/L 1620X12

Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Spyruoklė	259046 1
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	34 mm
Svirties varžtas	259018 2
Atraminė plokštelė	259031 11
Svirtis	259015 3
Bendras ilgis L	81 mm
Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

## Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 11	259031 11
Svirtis Tipas 3	259015 3
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Spyruoklė Tipas 1	259046 1