

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 16/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250019 16/12
GTIN	4045197650009
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	12 mm
Galvutės ilgis L ₁	25 mm
Atraminė plokštelė	259031 2
Koto dydis	16 mm
Svirtis	259015 2
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	20 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Svirties varžtas	259018 8
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 1616H12
Bendras ilgis L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirtis Tipas 2	259015 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Svirties varžtas Tipas 8	259018 8
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2