

Garant
eco tekimo plokštelių laikiklis, trumpas, dešinysis, Koto / plokštelių dydžiai: 20/12 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250012 20/12
GTIN	4045197648389
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

ISO kodų laikiklis: PCLNR/L 2020X12

tinkamos keičiamosios plokštelės: CN..1204..

Darbinės dalies ilgis L₄: 25 mm

Galvutės ilgis L₁: 34 mm

Bendras ilgis L: 93 mm

Atraminė plokštelė: 259031 11

Techninis aprašymas

Koto dydis	20 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	CN..1204..
ISO kodų laikiklis	PCLNR/L 2020X12
Spyruoklė	259046 1

Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Svirtis	259015 3
Galvutės ilgis L ₁	34 mm
Atraminė plokštelė	259031 11
Svirties varžtas	259018 2
Bendras ilgis L	93 mm
Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 11	259031 11
Svirtis Tipas 3	259015 3
Spyruoklė Tipas 1	259046 1
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2