

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 16/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250018 16/12
GTIN	4045197649942
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Svirtis	259015 2
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 1616H12
Plokštelės dydis	12 mm
Koto dydis	16 mm
Atraminė plokštelė	259031 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	20 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Svirties varžtas	259018 8
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	25 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Bendras ilgis L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

### Priedai

Svirtis Tipas 2	259015 2
Svirties varžtas Tipas 8	259018 8
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2