


KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 21mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	235507 21
GTIN	4047109091153
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Paskirtis:

Su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Pastaba:

Naudoti tik **stacionariose** staklėse. **Gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{\max} = 0,25$ mm**, pvz.: ekscentrinio reguliavimo įrenginiu Nr. 239010–239012. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

ABS® koto Ø D _s	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Naudingasis ilgis L ₁	84 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 060306 18-..
Serija	KUB Quatron®
Nominalus Ø D	21
Bendras ilgis L	150 mm
Iškyšos ilgis L _A	119 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D

Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP2	239652 6IP2
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,0 Nm	211750 1,0