


KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 15mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	235507 15
GTIN	4047109091092
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Paskirtis:

Su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576. Netinka VA apdirbimui.

Pastaba:

Naudoti tik **stacionariose** staklėse. **Gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{\max} = 0,25$ mm**, pvz.: ekscentrinio reguliavimo įrenginiu Nr. 239010–239012. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L_1	60 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 050204 13-..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
ABS® koto $\varnothing D_s$	50 mm
Serija	KUB Quatron®
Nominalus $\varnothing D$	15
Bendras ilgis L	126 mm
Iškyšos ilgis L_A	95 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D

Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP1	239652 6IP1
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 0,6 Nm	211750 0,6