


KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 3×D, Ø DC m7: 46mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 235505 46 |
| GTIN | 4047109084599 |
| Produktų klasė | 24P |

Aprašymas
Modelis:
Su ABS® kotu
Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

Pastaba:

 Naudoti tik **stacionariose** staklėse.

Gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{max} = 0,25$ mm, pvz.: su ekscentrinu reguliavimo įrenginiu Nr. 239010 – 239012.

 Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| ABS® koto Ø D _s | 63 mm |
| Naudingasis ilgis L ₁ | 138 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 07T308 23-.. |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Serija | KUB Quatron® |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nominalus \varnothing D | 46 |
| Coliniamas \varnothing | 1 13/16 in |
| Bendras ilgis L | 231 mm |
| Iškyšos ilgis L_A | 193 mm |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 3×D |
| Kotas | ABS |
| Grąžto panaudojimas | Centravimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | Skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | Gręžimas paketais |
| Grąžto panaudojimas | Išėmos |
| Grąžto panaudojimas | Įkypas išėjimas |
| Grąžto panaudojimas | išgaubtas |
| Grąžto panaudojimas | Įkypas pragręžimas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP | 674252 8IP |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP1 | 239652 8IP1 |
| Dinamometrinis atsuktuvai, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm | 211750 1,3 |