

 KOMET

KOMET® keičiama plokštelė, BK8425, Pavadinimas, tipas W83: 23-010

Užsakymo data

Užsakymo numeris	236520 23-010
GTIN	4047109103450
Produktų klasė	24Q

Aprašymas
Modelis:

Paviršius nušlifluotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti pagal KUB Quatron® 235500 – 235505.

Tipas: Uni

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOEX 07T308

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,16 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pavadinimas	23-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,16 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 07T308
maksimalus pjovimo gylis $a_{p.maks.}$ apdirbant šoninius paviršius	0,88 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p.maks.}$ pjaunant griovelį	0,88 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	BK8425
Tipas	Uni
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	250 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	80 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	200 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		