

Garant
eco tekimo plokštelių laikiklis, trumpas, dešinysis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250012 25/12
GTIN	4045197648396
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tiksliai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 – 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Vidinis aušinimas: taip

ISO kodų laikiklis: PCLNR/L 2525X12

tinkamos keičiamosios plokštelės: CN..1204..

Darbinės dalies ilgis L₄: 32 mm

Galvutės ilgis L₁: 34 mm

Bendras ilgis L: 105,5 mm

Atraminė plokštelė: 259031 11

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	12 mm
Svirties varžtas	259018 2
Svirtis	259015 3
tinkamos keičiamosios plokštelės	CN..1204..

Atraminė plokštelė	259031 11
Spyruoklė	259046 1
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Galvutės ilgis L ₁	34 mm
ISO kodų laikiklis	PCLNR/L 2525X12
Koto dydis	25 mm
Bendras ilgis L	105,5 mm
Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirtis Tipas 3	259015 3
Atraminė plokštelė Tipas 11	259031 11
Spyruoklė Tipas 1	259046 1
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2