

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250019 25/12
GTIN	4045197650023
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	33 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Atraminė plokštelė	259031 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Svirties varžtas	259018 2
Svirtis	259015 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Darbinės dalies ilgis L_4	32 mm
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 2525M12
Koto dydis	25 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Svirtis Tipas 2	259015 2