

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250016 25/12
GTIN	4045197649881
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 2
Varžtas atraminei plokštelei	259025 10
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259035 2
Galvutės ilgis L ₁	33 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 2525M12
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Koto dydis	25 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 10	259025 10
Spaustukas Tipas 2	259035 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX20	674248 TX20
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500