


**KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 3×D,  
 Ø DC m7: 38mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	235505 38
GTIN	4047109026834
Produktų klasė	24P

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Su ABS® kotu**
**Paskirtis:**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

**Tiekimo sudėtis:**

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

**Pastaba:**

 Naudoti tik **stacionariose** staklėse.

**Gręžimas su išnešimu iš ašies iki  $V_{max} = 0,25$  mm**, pvz.: su ekscentrinu reguliavimo įrenginiu Nr. 239010 – 239012.

 Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus  $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 20IP (6,3 Nm)
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 120508 44-..
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	114 mm
Serija	KUB Quatron®

Nominalus $\varnothing$ D	38
Coliniamas $\varnothing$	1 1/2 in
Bendras ilgis L	195 mm
Iškyšos ilgis $L_A$	164 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	Įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Grąžto panaudojimas	Įkypas pragręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP	239652 20IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600