


**KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 29mm**


## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 235507 29     |
| GTIN             | 4047109091238 |
| Produktų klasė   | 24P           |

## Aprašymas

**Paskirtis:**

Su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

**Pastaba:**

Naudoti tik **stacionariose** staklėse. **Gręžimas su išnešimu iš ašies iki  $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$** , pvz.: ekscentrinio reguliavimo įrenginiu Nr. 239010–239012. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

## Techninis aprašymas

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas                  | SOEX 090408 32-..     |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 1                     |
| Naudingasis ilgis $L_1$                                 | 116 mm                |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys                     | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| ABS® koto $\varnothing D_s$                             | 50 mm                 |
| Serija  | KUB Quatron®          |
| Nominalus $\varnothing D$                               | 29                    |
| Bendras ilgis L   | 182 mm                |
| Iškyšos ilgis $L_A$                                     | 151 mm                |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D                   |

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Kotas             | ABS                                 |
| Vidinis aušinimas | taip                                |
| Produkto rūšis    | Gražtas su keičiamomis plokštelėmis |

---

## Priedai

|  |              |
|--|--------------|
| Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm | 211750 2,8   |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP1               | 239652 15IP1 |