


**KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 39mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	235507 39
GTIN	4047109098558
Produktų klasė	24P

## Aprašymas

**Paskirtis:**

Su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

**Pastaba:**

Naudoti tik **stacionariose** staklėse. **Gręžimas su išnešimu iš ašies iki  $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$** , pvz.: ekscentrinio reguliavimo įrenginiu Nr. 239010–239012. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

## Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis $L_1$	156 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 120508 44-..
ABS® koto $\varnothing D_s$	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 20IP (6,3 Nm)
Serija	KUB Quatron®
Nominalus $\varnothing D$	39
Bendras ilgis L	244 mm
Iškyšos ilgis $L_A$	206 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D

Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

## Priedai

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys10 vnt. Pavara 20IP	239652 20IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600