

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydžiai: 32/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250016 32/12
GTIN	4045197681720
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 3232P12
Varžtas atraminei plokštei	259025 10
Plokštelės dydis	12 mm
Spaustukas, varžtas, spyruoklė	259035 2
Atraminė plokštelė	259031 2
Koto dydis	32 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Galvutės ilgis L ₁	34 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Spaustukas Tipas 2

259035 2

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX20

674248 TX20

Atraminė plokštelė Tipas 2

259031 2

Varžtas atraminei plokštei Tipas 10

259025 10

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500