

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 32/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250019 32/12
GTIN	4045197654342
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	32 mm
Svirties varžtas	259018 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 3232P12
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Svirtis	259015 2
Atraminė plokštelė	259031 2
Plokštelės dydis	12 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2