

Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 32/12mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250018 32/12
GTIN	4045197654304
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Koto dydis	32 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Darbinės dalies ilgis L ₄	40 mm
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Svirtis	259015 2
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Atraminė plokštelė	259031 2
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 3232P12
Svirties varžtas	259018 2
Bendras ilgis L	170 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2