


KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 23mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	235507 23
GTIN	4047109091177
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Paskirtis:

Su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Pastaba:

Naudoti tik **stacionariose** staklėse. **Gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{\max} = 0,25$ mm**, pvz.: ekscentrinio reguliavimo įrenginiu Nr. 239010–239012. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 07T308 23-..
Naudingasis ilgis L_1	92 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
ABS® koto $\varnothing D_s$	50 mm
Serija	KUB Quatron®
Nominalus $\varnothing D$	23
Bendras ilgis L	158 mm
Iškyšos ilgis L_A	127 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D

Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP1	239652 8IP1
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3