


**KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 3×D,
Ø DC m7: 59mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	235505 59
GTIN	4047109084728
Produktų klasė	24P

Aprašymas
Modelis:
Su ABS® kotu
Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

Pastaba:

 Naudoti tik **stacionariose** staklėse.

Gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{max} = 0,25$ mm, pvz.: su ekscentrinu reguliavimo įrenginiu Nr. 239010 – 239012.

 Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 15IP1 (2,8 Nm)
ABS® koto Ø D _s	80 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 090408 32-..
Naudingasis ilgis L ₁	177 mm
Serija	KUB Quatron®

Nominalus \varnothing D	59
Bendras ilgis L	275 mm
Iškyšos ilgis L _A	232 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	Įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Grąžto panaudojimas	Įkypas pragręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP1	239652 15IP1
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 15IP	674252 15IP