


KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 41mm


Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 235507 41 |
| GTIN | 4047109097452 |
| Produktų klasė | 24P |

Aprašymas

Paskirtis:

Su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Pastaba:

Naudoti tik **stacionariose** staklėse. **Gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$** , pvz.: ekscentrinio reguliavimo įrenginiu Nr. 239010–239012. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Naudingasis ilgis L_1 | 164 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| ABS® koto $\varnothing D_s$ | 63 mm |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 120508 44-.. |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Serija | KUB Quatron® |
| Nominalus $\varnothing D$ | 41 |
| Bendras ilgis L | 252 mm |
| Iškyšos ilgis L_A | 214 mm |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 4×D |

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Kotas | ABS |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Gražtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP | 239652 20IP |
| 8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm | 659874 50 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659906 1600 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659957 1600 |