


KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 24mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	235507 24
GTIN	4047109091184
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Paskirtis:

Su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Pastaba:

Naudoti tik **stacionariose** staklėse. **Gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$** , pvz.: ekscentrinio reguliavimo įrenginiu Nr. 239010–239012. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
ABS® koto Ø D _s	50 mm
Naudingasis ilgis L ₁	96 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 07T308 23-..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Serija	KUB Quatron®
Nominalus Ø D	24
Bendras ilgis L	162 mm
Iškyšos ilgis L _A	131 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D

Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP1	239652 8IP1
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3