


**KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 24,5mm**


### Užsakymo data

Užsakymo numeris	235507 24,5
GTIN	4047109096165
Produktų klasė	24P

### Aprašymas

**Paskirtis:**

Su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

**Pastaba:**

Naudoti tik **stacionariose** staklėse. **Gręžimas su išnešimu iš ašies iki  $V_{\max} = 0,25$  mm**, pvz.: ekscentrinio reguliavimo įrenginiu Nr. 239010–239012. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus  $\varnothing = D + 0,5$  mm.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

### Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 07T308 23-..
ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	100 mm
Serija	KUB Quatron®
Nominalus Ø D	24,5
Bendras ilgis L	166 mm
Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>	135 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D

Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

---

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP1	239652 8IP1