


KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 18mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	235507 18
GTIN	4047109091122
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Paskirtis:

Su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Pastaba:

Naudoti tik **stacionariose** staklėse. **Gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$** , pvz.: ekscentrinio reguliavimo įrenginiu Nr. 239010–239012. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® koto Ø D _s	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Naudingasis ilgis L ₁	72 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 060306 18-..
Serija	KUB Quatron®
Nominalus Ø D	18
Bendras ilgis L	138 mm
Iškyšos ilgis L _A	107 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D

Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP2	239652 6IP2
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,0 Nm	211750 1,0