


**KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 33mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	235507 33
GTIN	4047109097438
Produktų klasė	24P

## Aprašymas

**Paskirtis:**

Su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

**Pastaba:**

Naudoti tik **stacionariose** staklėse. **Gręžimas su išnešimu iš ašies iki  $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$** , pvz.: ekscentrinio reguliavimo įrenginiu Nr. 239010–239012. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus  $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$ .

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

## Techninis aprašymas

ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	63 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	132 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 090408 32-..
Serija	KUB Quatron®
Nominalus Ø D	33
Bendras ilgis L	210 mm
Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>	172 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D

Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

---

## Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 15IP1	239652 15IP1
Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,8 Nm	211750 2,8