


KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 43mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	235507 43
GTIN	4047109097476
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Paskirtis:

Su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Pastaba:

Naudoti tik **stacionariose** staklėse. **Gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{\max} = 0,25 \text{ mm}$** , pvz.: ekscentrinio reguliavimo įrenginiu Nr. 239010–239012. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5 \text{ mm}$.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 120508 44-..
ABS® koto Ø D _s	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 20IP (6,3 Nm)
Naudingasis ilgis L ₁	172 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Serija	KUB Quatron®
Nominalus Ø D	43
Bendras ilgis L	260 mm
Iškyšos ilgis L _A	222 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D

Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP	239652 20IP
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600