


KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 3×D, Ø DC m7: 42mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	235505 42
GTIN	4047109026889
Produktų klasė	24P

Aprašymas
Modelis:
Su ABS® kotu
Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

Pastaba:

 Naudoti tik **stacionariose** staklėse.

Gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{max} = 0,25$ mm, pvz.: su ekscentrinu reguliavimo įrenginiu Nr. 239010 – 239012.

 Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 20IP (6,3 Nm)
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 120508 44-..
Naudingasis ilgis L_1	126 mm
ABS® koto $\varnothing D_s$	50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Serija	KUB Quatron®

Nominalus \varnothing D	42
Coliniamas \varnothing	1 21/32 in
Bendras ilgis L	207 mm
Iškyšos ilgis L_A	176 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP	239652 20IP
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600