


KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 34mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	235507 34
GTIN	4047109098503
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Paskirtis:

Su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Pastaba:

Naudoti tik **stacionariose** staklėse. **Gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{max} = 0,25$ mm**, pvz.: ekscentrinio reguliavimo įrenginiu Nr. 239010–239012. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 120508 44-..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® koto Ø D _s	63 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Naudingasis ilgis L ₁	136 mm
Serija	KUB Quatron®
Nominalus Ø D	34
Bendras ilgis L	214 mm
Iškyšos ilgis L _A	176 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D

Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP	239652 20IP
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600