


KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 3×D, Ø DC m7: 52mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	235505 52
GTIN	4047109084650
Produktų klasė	24P

Aprašymas
Modelis:
Su ABS® kotu
Paskirtis:

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be pjovimo plokštelių).

Pastaba:

 Naudoti tik **stacionariose** staklėse.

Gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{max} = 0,25$ mm, pvz.: su ekscentrinio reguliavimo įrenginiu Nr. 239010 – 239012.

 Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 07T308 23-..
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Naudingasis ilgis L_1	156 mm
ABS® koto $\varnothing D_s$	63 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Serija	KUB Quatron®

Nominalus \varnothing D	52
Bendras ilgis L	249 mm
Iškyšos ilgis L _A	211 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Centravimas
Grąžto panaudojimas	ribotas skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	Išėmos
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Grąžto panaudojimas	įkypas pragręžimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,3 Nm	211750 1,3
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 8IP	674252 8IP
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 8IP1	239652 8IP1