



## Akumuliatorinė nusiurbimo sistema, Gamintojo pavadinimas: M12DE



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	070226 M12DE
GTIN	4002395002740
Produktų klasė	03L

### Aprašas

#### Aprašymas:

**Universali**, kompaktiška ir lengva **akumuliatorinė nusiurbimo sistema** smūginiams gręžtuvams su užveržimo kakliuku Ø nuo 43 iki 59 mm.

- **HEPA filtras sugauna 99,97% visų dulkių dalelių.**
- **Fiksuojamas gylio ribotuvas su 120 mm skale**
- **REDLINK™ elektronika.**
- **Jungiklio padėtis: įjungimas, išjungimas, automatinis režimas su 5 sekundžių papildomu veikimu visiškam nusiurbimui.**
- **Galima tvirtinti prie dešinėsios ir kairiosios mašinos pusės.**
- **Raudoni ličio jonų akumulatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su 1× ličio jonų akumulatoriais 12 V / 2,0 Ah, įkrovikliu. HD dėžė (sisteminiis lagaminas), papildoma rankena, atsarginis siurbimo antvamzdis, 3 adapteriai priderinimui prie užveržimo kakliuko Ø.

#### Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073814 / 3815 / 3816 ir Nr. 073840.

Gamintojo garantijos sąlygas rasite 1470 psl.

Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Akumuliatoriaus įtampa: 12 V

Akumuliatoriaus talpa: 2 A·h

Svoris: 1,7 kg

### Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus įtampa	12 V
Gamintojo pavadinimas	M12 DE-201X
Svoris	1,7 kg
Akumuliatoriaus talpa	2 A·h
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	1
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	0 - 22000 min <sup>-1</sup>
Ištekimo gylis	120 mm
Gręžimo skylės Ø	16 mm
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ įtampa	Milwaukee tipas B 12 V

## Priedai

Ličio jonų akumuliatorius M12B4 Akumuliatoriaus tipas, akumuliatoriaus įtampa MB12 V	073815 MB12
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC