

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250021 25/12
GTIN	4045197650085
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Svirtis	259015 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Laikiklio ISO kodas	PCBNR/L 2525M12
Svirties varžtas	259018 2
Galvutės ilgis L ₁	33 mm
Atraminė plokštelė	259031 2
Plokštelės dydis	12 mm
Koto dydis	25 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	75 laipsniai
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Svirtis Tipas 2	259015 2