

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 50/16mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250036 50/16
GTIN	4045197654380
Produktų klasė	21T

Aprašymas

Modelis:

PCLNR 95° ištekinimo peilis keičiamoms plokštelėms CN.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1606..
Laikiklio ISO kodas	A50U PCLNR/L16
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	63 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	35 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 4
Spyruoklių rinkinys	259044 6
Atraminė plokštelė	259031 35
Svirties varžtas	259018 11
Svirtis	259015 12
Bendras ilgis L	350 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	48 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	50 mm

Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Svirtis Tipas 12	259015 12
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259047 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Atraminė plokštelė Tipas 35	259031 35
Svirties varžtas Tipas 11	259018 11
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 6	259044 6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500