

Garant**CNMG 09T304, Rūšis: HB7020****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250050 HB7020
GTIN	4045197699213
Produktų klasė	21G

Aprašymas

CNMG 09T304 HB7020 Kietlydinys: HB7020

Drožlialaužis: SS

Pjūvio gylis a_p : 0,3 - 2,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,4 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 150 - 400 m/min**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,3 - 2,5 mm
Drožlialaužis	SS
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	150 - 400 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,

Kietlydinys	HB7020
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 09T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui