

Garant
Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis, kairinis, Koto \varnothing / plokštelių dydžiai: 20/09mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250037 20/09 |
| GTIN | 4045197650221 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|-----------------------------|
| Svirties varžtas | 259018 9 |
| Darbinės dalies ilgis L_3 | 13 mm |
| Laikiklio ISO kodas | A20Q PCLNR/L09 |
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$ | 25 mm |
| Plokštelės dydis | 9 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CN.. 09T3.. |
| Svirtis | 259015 11 |
| Bendras ilgis L | 180 mm |
| Užspaudimo ilgis L_2 | 18 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai |
| Koto $\varnothing D_s$ | 20 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Paskirtis | kairinis |
| Ištekinimo gylis iki | 3xD |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Paskirtis | lšilginis tekinimas vidinis |

Produkto rūšis

Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3
Šešiabriaunis 2 mm

674242 2

Svirties varžtas Tipas 10

259018 10

Svirtis Tipas 11

259015 11

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500