



LED apžiūros šviestuvas su baterija, Šviestuvo galvutės Ø: 15mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081421 15
GTIN	2050001894885
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti apžiūros šviestuvai iš **masyvaus aliuminio**, su apsauga nuo drėgmės. Su baterijos rankena ir velenu, atsparus vandens purslams. 1× apžiūros veidrodis INOX 40×65 mm, 1× apžiūros veidrodis Ø30 mm, nuimamas žiedinis magnetas.

Techninis aprašymas

Šviesos srautas	25 lm
Baterijos tipas	LR6
Įmontuotų baterijų Nr.	081559 LR6
ATEX zona	Nera
Bendras ilgis	560 mm
Galvos Ø	15 mm
Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijų veikimas

Apšvietimo kampas	10 laipsniai
Produkto rūšis	Apžiūros lemputė

Priedai

Magnetinis cokolis	081413
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
Veidrodžių rinkinys LED patikros / dirbtuvių šviestuvams2 vnt.	081427
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas SL760	081560 SL760