

Garant**Ištekinimo plokštelių laikiklis, plieninis, kairinis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 25/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250037 25/09
GTIN	4045197654397
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spyruoklių rinkinys	259044 4
Svirtis	259015 10
Atraminė plokštelė	259031 27
Svirties varžtas	259018 12
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 09T3..
Laikiklio ISO kodas	A25R PCLNR/L09
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Bendras ilgis L	200 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	kairinis

Ištekinimo gylis iki	3xD
Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Svirtis Tipas 11	259015 11
Svirties varžtas Tipas 12	259018 12
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2
Atraminė plokštelė Tipas 27	259031 27
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 4	259044 4
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500