

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250023 20/12 |
| GTIN | 4045197650115 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Galvutės ilgis L ₁ | 28 mm |
| Svirtis | 259015 2 |
| Spyruoklių rinkinys | 259044 2 |
| Koto dydis | 20 mm |
| Atraminė plokštelė | 259031 2 |
| Darbinės dalies ilgis L ₄ | 25 mm |
| Laikiklio ISO kodas | PCKNR/L 2020K12 |
| Plokštelės dydis | 12 mm |
| Spyruoklinių kaiščių rinkinys | 259047 2 |
| Svirties varžtas | 259018 2 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CN..1204.. |
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Serija | QuickTurn |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Paskirtis | kairinis |
| Vidinis aušinimas | ne |

| | |
|------------------------|---|
| Reguliuojamas kampas κ | 75 laipsniai |
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Apdaila |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

| | |
|---|----------|
| Svirtis Tipas 2 | 259015 2 |
| Atraminė plokštelė Tipas 2 | 259031 2 |
| Svirties varžtas Tipas 2 | 259018 2 |
| Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2 | 259044 2 |
| Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2 | 259047 2 |