

Garant

Daugiafunkcis tepalas, Turinys (ml arba l): 500



Užsakymo data

Užsakymo numeris	088025 500
GTIN	4067263140559
Produktų klasė	01L

Aprašymas

Modelis:

GARANT universali alyva idealiai tinka **tepimui, valymui ir apsaugai**. Dėl puikaus kapiliarinio veikimo ji prasiskverbia giliai į mažiausius tarpus, išlaisvina įsisenėjusius nešvarumus ir užtikrina kruopštų valymą. Tuo pačiu metu sudaro patikimą **tepimo plėvelę**, kuri **apsaugo nuo korozijos**, veiksmingai pašalina rūdis ir nedervėja. Šis universalus purškiklis idealiai tinka **dervingiems tepalams ir alyvai šalinti bei įvairiems komponentams tepti**. Be to, jis apsaugo nuo rūdžių ir nuotėkio srovių, todėl puikiai tinka įrankiams, staklėms, elektroninėms grandinėms ir varikliams. GARANT universali alyva **be rūgščių, silikono ir teflono**. Daugiafunkcė alyva – rūdžių šalinimo priemonė, tepalas ir prasiskverbiantis aliejus viename. Aukštos kokybės daugiafunkcė alyva – patikimas pagalbininkas priežiūrai, aptarnavimui ir remontui – buityje, dirbtuvėse, transporto srityje ar pramonėje. Kaip universaliai pritaikomas prasiskverbiantis aliejus, rūdžių šalinimo priemonė ir tepalas, jis sujungia kelias funkcijas viename produkte.

Daugiafunkcis aliejus „5-in-1“: Tepti: Sumažina trintį ir apsaugo judančias metalines dalis nuo susidėvėjimo. Šalina rūdis: Lengvai atlaisvina įstrigusius varžtus, sraigtus ir surūdijusias jungtis. Valymas: Nuo metalinių paviršių pašalina riebalų, alyvos likučius, dulkes ir nešvarumus. Apsauga nuo rūdžių: Sudaro apsauginį sluoksnį nuo rūdžių ir drėgmės. Išstumia vandenį: Veiksmingai pašalina drėgmę – idealiai tinka po sąlyčio su vandeniu. **Įvairios naudojimo galimybės:**

Mūsų daugiafunkcė alyva yra universali – ją galima naudoti kaip rūdžių šalinimo priemonę automobiliams, tepalinę alyvą dviračių grandinėms, priežiūros priemonę įrankiams, durų vyrių alyvą, kontaktinį puršiklį ir daugeliui kitų darbų. Puikiai tinka namų ruošos darbams, profesionalams ir pramonei.

Naudojimo patarimai:

Tiesiog purškite arba tepkite ant tam skirtų vietų. Palikite trumpam veikti ir, jei reikia, nuvalykite skudurėliu. Idealiai tinka staklių, spynų, įrankių, elektronikos komponentų, sodo įrankių ir transporto priemonių dalių priežiūrai.

Privalumai iš pirmo žvilgsnio:

- **5 funkcijos viename produkte.**
- **Ilgalaikė apsauga nuo korozijos.**
- **Atlaisvina įstrigusias ir surūdijusias dalis.**
- **Taip pat tinka naudoti kaip kontaktinį puršiklį.**
- **Skirta buičiai, automobiliams, dirbtuvėms ir pramonei.**

Pastaba:

GARANT universali alyva idealiai tinka granito plokštėms prižiūrėti ir yra visiškai veiksminga kartu su GARANT GreenPlus Granite Cleaner (431842 500) – specialia granito plokščių valymo priemone. Kartu jie siūlo optimalų valymo ir apsaugos sprendimą, kuris prailgina matavimo plokščių tarnavimo laiką ir padidina jų tikslumą.

Techninis aprašymas

Talpa	0,5 l
Modelis	Purkštuvas
Spalva	skaidri
Užsiliepsnoj. temperat.	> 100 °C (DIN EN ISO 13736) °C
Forma	skyst.
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS08 kenksmingas sveikatai
Produkto rūšis	Universali alyva