

**Garant****Ištekinimo plokštelių laikiklis, dešinysis, Koto Ø / plokštelių dydžiai: 20/09mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	250036 20/09
GTIN	4045197650177
Produktų klasė	21T

## Aprašymas

**Modelis:**

PCLNR 95° ištekinimo peilis keičiamoms plokštelėms CN.

## Techninis aprašymas

Svirtis	259015 11
Plokštelės dydis	9 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 09T3..
Laikiklio ISO kodas	A20Q PCLNR/L09
Svirties varžtas	259018 9
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	13 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Užspaudimo ilgis L <sub>2</sub>	18 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešinysis
Ištekinimo gylis iki	3×D

Vidinis aušinimas	taip
Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Svirtis Tipas 11	259015 11
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2
Svirties varžtas Tipas 10	259018 10
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500